fiche produit

article n° 75.456.0753.1

module de connexion FCS 16 5 SI SA M32 XF



article n°	75.456.0753.1
EAN	4049088651939
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

données de connexion

nombre de pôles	5
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de terminaison (câble rond)	connecteur de pénétration
type de connection bus d'énergie	connexion à vis
nombre de sorties	1
type de sortie	
section de conducteur souple	1,5 mm² - 16 mm²

données mécaniques

matériau du boîtier	polyamide
couleur du boîtier	noir
sans halogène	oui
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	structure

caractéristiques électriques

tension nominal	690 V
courant nominal	63 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC

dimensions

longueur	218 mm
largeur	84 mm
hauteur de montage	146 mm

accessoires

article n°	type	description
05.505.0353.1	écrou M32 x 1,5	


Z5.507.1653.1	passage de câble pour vis M32 x 1,5 18 - 25	
Z5.507.1753.1	passage de câble pour vis M32 x 1,5 15 - 21	


dessin technique


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With JE marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig









Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff / Material	Maßstab / Scale: 1:2
Tag/Date / Name gezeichnet / drawn: 16.05.2023 Lunz S.	Elektronische Freigabe Electronic Release
Zeichnung Nr. / Drawing No.: 75.456.0753.1 13K	Index
Maße in mm / Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:
wieland	Type: FCS 16 5 SI SA M32 XF
Benennung/Title: ANSCHLUSSMODUL connection module für podis 5G16 / for podis 5G16	
Index / Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision