

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.351.0635.2

Custodia mobile BAS GOT GH 6HM20 A2

Nr. Art.	73.351.0635.2
EAN	4049088252044
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione



Dimensione	6H
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Davanti
Tipo di imbocco cavo	Supporto intermedio
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	74 mm
larghezza	43 mm
Altezza	70 mm

F

0



.3



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Tolerierung Size ISO 12405(2)/Tolerance system Size ISO 12405(1) [This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UI-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-T04-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared.						
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1		
		/	Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 73.351.0635.0 13K	Index
		/	Aluminium		gezeichnet drawn	11.07.	Hoffmann			
		/	beschichtet/coated		geprüft checked	-	-			
		/	1:2		Maßstab Scale	-	-			
		/	Vol.		mm	Oft./Surf.	mm	Maße in mm/Dimensions are in mm		
		/	Ersatz für/Replacement for: -							
		/	 wieland		Type		Benennung/Title			
		revos			GEHAEUSEOBERTEIL					
		BASIC			Hauggröße 6H Kabelabgang von vorne M20					
		hohe Baufl.			hood size 6H cable outlet in front M20					
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision						
				 wieland Elektrische Verbindungen						