
Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.569.7553.0

Befestigungsschelle FLATCABLE NAIL

Befestigungsschelle für podis® CON und gesis® NRG Flachleitungen aller Querschnitte; für die effektive Montage durch Schnellverschluss und nur einem Befestigungspunkt; Variante für Befestigung mit Bolzensetzgerät; für Wand- und Deckenmontage; Farbe schwarz



Art. Nr.	05.569.7553.0
EAN	4049088663116
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff	Kunststoff
UV-beständig	ja

Abmessungen

Länge	87 mm
Baubreite	23,5 mm
Bauhöhe	30 mm


Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.569.7753.0	Gitterkanalklemme FLATCABLE	Zubehör für die einfache Installation der Befestigungsschellen 05.569.7453.0 und 05.569.7453.0 am Gitterkanal mit Rasterabstand 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm. Enthält Gitterkanalklemme mit dazugehöriger Schraube.
F0.000.0055.7	Rohrschelle D20	Rohrklemme zur Aufnahme für ein Installationsrohr Durchmesser 20 mm; kompatibel mit Befestigungsschelle 05.569.7453.0 und 05.569.7553.0
F0.000.0056.3	Rohrschelle D25	Rohrklemme zur Aufnahme für ein Installationsrohr Durchmesser 25 mm; kompatibel mit Befestigungsschelle 05.569.7453.0 und 05.569.7553.0
F0.000.0056.4	Rohrschelle D32	Rohrklemme zur Aufnahme für ein Installationsrohr Durchmesser 32 mm; kompatibel mit Befestigungsschelle 05.569.7453.0 und 05.569.7553.0
F0.000.0056.5	Rohrschelle D40	Rohrklemme zur Aufnahme für ein Installationsrohr Durchmesser 40 mm; kompatibel mit Befestigungsschelle 05.569.7453.0 und 05.569.7553.0
F0.000.0056.6	Rohrschelle D50	Rohrklemme zur Aufnahme für ein Installationsrohr Durchmesser 50 mm; kompatibel mit Befestigungsschelle 05.569.7453.0 und 05.569.7553.0


Baugruppen


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
00.771.0307.1	Flachleitung FL-LSHF 5G16	podis® CON 5G16 Flachleitung FL-LSHF 5G16, Ader-Zahl 5, 16 mm², Brandklasse B2ca s1 d1 a1, halogenfrei, Mantelfarbe schwarz
99.099.0000.8	Flachleitung FL-LSHF 5G25	Flachleitung PODIS CON LSHF 5G25; kompatibel mit 5G16 Anschluskomponenten und Zubehör; 0,6/1kV; BPVO Klasse B2ca-s1a-d1-a1; halogenfrei; flammwidrig; für feste Installation; Farbe dunkelgrau; B x H 48 x 11,5 mm; Für die Absicherung mit 80 A müssen die Sonderbedingungen beachtet werden

Technische Zeichnung









Die Kabelschelle ist für folgendes Gerät und Zubehör von Hilti ausgelegt:
/the cable clamp is designed for the following device and accessories from Hilti:

Akku-Setzgerät: - HILTI BX 3-ME
/battery setting tool: - HILTI BX 3-ME
Nagelvarianten: - X-S B3 MX Nagel (für Stahl Untergrund)
- X-P B3 MX Nagel (für Beton Untergrund)
/nail variants: - X-S B3 MX nail (for steel underground)
- X-P B3 MX nail (for concrete underground)

Hinweis
/note

(1) Kabeldicke min. 6mm
/cable thickness min. 6mm
Kabeldicke max. 12mm
/cable thickness max. 12mm

Bestellnummer /order number	Typ /type
05.569.7553.0	podis

Weitere Daten diehe KATALOG oder eKATALOG /additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electirc.com

Toleranz Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Of.l./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet (drawn)	21.11.2023	Gähl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 05.569.7553.0 13K

Index -

Maße in mm / Dimensions are in mm

wieland

Type podis

Benennung/Title
BEFESTIGUNGSSCHELLE NAGEL
FIXING CLIP NAIL

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2023-12-05 08:35:54 1.000

01-QU-RD-32/21