
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 05.569.7453.0

Clip di fissaggio FLATCABLE SCREW



Nr. Art.	05.569.7453.0
EAN	4049088663109
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Materiale	Materiale plastico
Privo di alogeni	sì
Resistena a UV	sì


Dimensioni


Lunghezza	87 mm
Spessore	23,5 mm
Altezza montaggio	30 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.569.7753.0	Staffa per canala a filo FLATCABLE	
F0.000.0055.7	Fascetta per tubi D20	
F0.000.0056.3	Fascetta per tubi D25	
F0.000.0056.4	Fascetta per tubi D32	
F0.000.0056.5	Fascetta per tubi D40	
F0.000.0056.6	Fascetta per tubi D50	

Disegno tecnico









Hinweis
/note

(1) Kabeldicke min. 6mm
/cable thickness min. 6mm
Kabeldicke max. 12mm
/cable thickness max. 12mm

Bestellnummer /order number	Typ /type
05.569.7453.0	podis

Weitere Daten diehe KATALOG oder eKATALOG /additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electirc.com

Toleranzsystem ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet (drawn)	21.11.2023	Gähl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 05.569.7453.0 13K

Index -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Qfl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type podis

Benennung/Title
BEFESTIGUNGSSCHELLE SCHRAUB
FIXING CLIP SCREW

2023-11-21 09:58:00 1.000

01-QU-RD-32/21

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction or distribution of this document as well as the utilization of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only injection dimensions

Alle mit Kreuz bemaßten Maße sind nur für interne Zwecke gültig.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Alle mit Kreuz bemaßten Maße sind nur für interne Zwecke gültig.