fiche produit

article n° 83.041.0300.1

LAN-to-LAN du routeur WIENET LAN ER300 GLOBAL



article n°	83.041.0300.1
EAN	4049088653902
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

type de montage	rail DIN
classe de protection (IP)	IP30
matériau du boîtier	métal
port 1	ETH
port 2	ETH
affichage LED	PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM

circuit d'alimentation

type de tension	DC
tension de fonctionnement minimale	10 V
tension de fonctionnement max.	30 V
consommation max.	leer 5,8 W


dimensions

profondeur	31,2 mm
largeur	129 mm
hauteur	94 mm
poids	455 g

accessoires

article n°	type	description
F0.000.0031.8	adaptation MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact	

dessin technique



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

01-QU-RD-31/21

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2022 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet / drawn: 19.10. Koetzner	83.041.0300.1 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 047971__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	

Index / Datum/ Blatt Date/ Sheet	wieland	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification WIENET LAN ER300 GLOBAL
Änderung/ Revision			

2022-12-13 11:05:17 1.000