Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.041.0241.1

Mobile LTE Router LR241 EMEA



Nr. Art.	83.041.0241.1
EAN	4049088643538
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Sezione cavo (min)	1,5mm²(AWG16)
Sezione cavo (max.)	0,14mm²(AWG26)
Tipo di montaggio	Guida DIN
Posizione installazione	a scelta
Grado di protezione (IP)	IP30
Materiale della custodia	Metallo
Porta 1	ETH
Porta 2	ETH
Porta 3	WIFI
Ethernet	sì
Fast Ethernet	sì
Gigabit Ethernet	No
Profili commutabili	4
Visualizzazione LED	PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM

Circuito di alimentazione

Tipo di tensione	DC
Tensione di esercizio min.	10 V
Tensione di esercizio max.	48 V
Corrente in ingresso max.	0,4 A
Consumo di potenza max.	leer 2 W


Dimensioni

Profondità	95 mm
larghezza	103 mm
Altezza	25 mm
Peso	300 g

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
F0.000.0037.4	Antenna WIENET ANTENNE 15854 WIFI MAGNET ANT.	
F0.000.0035.1	Antenna WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT.	
F0.000.0035.2	Antenna WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT.	
F0.000.0037.6	Antenna WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT.	
F0.000.0037.8	Antenna WIENET ANTENNE 15872V2 PANEL ANT.	
F0.000.0031.8	Adattatore MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact	

Disegno tecnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express autorization is prohibited.

01-QU-RD-31/21

Teile-Nr. / Part No.	Typ / Type
83.041.0240.1	LR240 EMEA
83.041.0241.1	LR241 EMEA

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: / First Use:	Blatt: / Sheet:

Index	Datum/ Blatt / Date/ Sheet	Änderung/ Revision	Werkstoff/ Material	Maßstab/Scale	2022	Tag/ Date	Name
					gezeichnet / drawn	30.09.	Koetzner

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr./ Drawing No.
T 83.041.0240.1 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 047201__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

wieland

Type

Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification
WIENET LTE

2022-09-30 08:47:27 1.000