
product data sheet

item no. 0D.ST3.3527.0

# insert bridge IVB WTN 2.5-5 TS15

insert bridge IVB WTN 2.5-5 TS15 modular spacing 5.1 mm, insulated yes, number of poles 5, color grey, height 16.5 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



| | |
|---|---|
| item no. | 0D.ST3.3527.0 |
| EAN | 4049088724220 |
| order unit | 100 piece(s) |


## certificates / approvals


## technical data

**general**

| | |
|---|---|
| color | grey |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 |
| width/grid dimension | 25 mm |
| length | 2.4 mm |
| modular spacing | 5.1 mm |
| number of bridged clamps | 5 |
| mounting method | screwable |
| insulated | yes |
| model | cross connector |
| height | 16.5 mm |

technical drawing







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of poles P | Typ /type | Farbe /colour | VPE: packaging unit: |
|---|---|---|---|---|
| 0D.ST3.3227.0 | 2 | IVB WTN 2.5-2 IN TS15 | grau / grey | 250 |
| 0D.ST3.3327.0 | 3 | IVB WTN 2.5-3 IN TS15 | grau / grey | 200 |
| 0D.ST3.3427.0 | 4 | IVB WTN 2.5-4 IN TS15 | grau / grey | |
| 0D.ST3.3527.0 | 5 | IVB WTN 2.5-5 IN TS15 | grau / grey | 100 |
| 0D.ST3.4027.0 | 10 | IVB WTN 2.5-10 IN TS15 | grau / grey | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 08.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.ST3.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: EINLEGEBRUECKE
connection plug

wieland

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-11-17 14:10:09 1.000

01-QU-RD-32/21