product data sheet

item no. 0D.S13.3427.5

jumper bar IVB WTN 2.5P4

jumper bar IVB WTN 2.5P4 modular spacing 10 mm, insulated yes, number of poles 4, color red, height 20.28 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



item no.	0D.S13.3427.5
EAN	4049088723735
order unit	100 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general


color	red
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	34.5 mm
length	2.7 mm
modular spacing	10 mm
number of bridged clamps	4
mounting method	pluggable
insulated	yes
model	cross connector
height	20.28 mm


technical drawing


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S13.3227.5	2	IVB WTN 2.5P2	rot / red	100
0D.S13.3327.5	3	IVB WTN 2.5P3	rot / red	
0D.S13.3427.5	4	IVB WTN 2.5P4	rot / red	
0D.S13.3527.5	5	IVB WTN 2.5P5	rot / red	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.09.2025	Eichhorn N.
Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S03.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTECKER

connection plug

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2025-11-20 13:07:49 1.000

01-QU-RD-32/21