
Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.702.9153.0

Schutzleiterklemme WKF 1,5 D2/2SL/35

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 1.5 mm², Baubreite: 4.15 mm, Farbe: grün-gelb



Art. Nr.	56.702.9153.0
EAN	4015573731851
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	1,5 mm²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Breite/Rastermaß	4,15 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	72,2 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss

Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,08 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	1,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,08 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	1,5 mm²
Abisolierlänge	10 mm


Technische Daten UL/CSA


Querschnitt UL	26-14 AWG
Spannung UL	300 V
Querschnitt CSA	26-14 AWG
Spannung CSA	300 V

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.268.0227.0	Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 2 -polig
Z7.268.0327.0	Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 3 -polig
Z7.268.0427.0	Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 4 -polig
Z7.268.0527.0	Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 5 -polig
Z7.268.1027.0	Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 10	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 10 -polig
Z7.268.2027.0	Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 20	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 20 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.312.8553.0	Abschlussplatte APF 1,5 D2/2	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF 1,5 D2/2..., Farbe: grau
07.312.8653.0	Trennwand TWF 1,5 D2/2	Trennwand für Reihenklemmen Typ WKF 1,5 D2/2..., Farbe: grau
Z4.243.2053.0	Bezeichnungsschilderplatte BZ/WKF 1,5/10	Platte mit austrennbaren Bezeichnungsschildern für Reihenklemmen Typ WKF 1,5, unbedruckt, bedruckbar mit Wieprint-Drucker
04.243.2053.0	Bezeichnungsschilderstreifen BZ/WKF 1,5	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ WKF 1,5, 10 Schilderpro Streifen, Farbe: blau, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

Technische Zeichnung





Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Z gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Farbe/colour
56.702.9153.0	WKF1,5/D2/2SL/35	grün-gelb/green-yellow

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 56.702.9153.0 01K	Index
	/	2:1		Entworfen	28.01.	Schmitt J.			
	/			Geprüft	-	-			
	/			Normgepr.	-	-		Ersatz für: -	
	/								
	/								
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung									

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
DUO_SCHUTZLEITERKLEMME
Federkraftanschluß
Duo earth terminal with spring clamp

5670291530 01K_4 G40W100 Schmitt 2004-01-30T13:05:47 1.000