Produktdatenblatt

Art. Nr. 01.060.0853.0

# Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 8

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 8-polig,
beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²,
Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 01.060.0853.0 |
| EAN | 4015573585829 |
| Bestelleinheit | 50 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Rastermaß | 5 mm |
| Anschlussart | Crimp |
| Lötprozess | ohne |
| Verpackungsart | Schachtel |
| Polzahl | 8 |
| Beschriftung | ja |
| Befestigung | ohne |
| Steckrichtung zum Leiter | 180° |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Bemessungsstrom | 12 A |
| Bemessungsspannung VG1 | 1000 V |
| Bemessungsspannung VG2 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG3 | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Abisolierlänge | 4 mm |

**Anschlussdaten**

| | |
|---|---|
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0,5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2,5 mm² |
| Abisolierlänge | 4 mm |

**Technische Daten UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Querschnitt UL | 16-14 AWG |
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Querschnitt CSA | 14 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 13 A |

**Sonstige**

| | |
|---|---|
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Farbe | grau |
| Höhe | 25 mm |

| | |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Tiefe | 10,3 mm |
| Werkstoff Klemmschraube | ohne |
| Werkstoff Kontakt Basis | ohne |
| Werkstoff Kontakt Oberfläche | ohne |

## Baugruppen

| Art. Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 05.502.2500.0 | Crimpbacken 8113 BK | Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,5-1 mm² und 1,5-2,5 mm² |
| 95.101.0800.0 | Grundzange . | Grundzange mit Systemkoffer |
| 02.125.1600.0 | Crimpkontakt Buchse TR 8113 BK | Crimpkontakte für steckbare Anschluss- klemmleiste, Klemmbereich 0,5 - 1,0 mm², als Bandware |
| 02.125.1629.0 | Crimpkontakt Buchse 8113 BK | Crimpkontakte für steckbare Anschluss- klemmleiste, Klemmbereich 0,5 - 1,0 mm², Einzelkontakte |
| 02.125.1700.0 | Crimpkontakt Buchse TR 8113 BK | Crimpkontakte für steckbare Anschluss- klemmleiste, Klemmbereich 1,5 - 2,5 mm², als Bandware |
| 02.125.1729.0 | Crimpkontakt Buchse 8113 BK | Crimpkontakte für steckbare Anschluss- klemmleiste, Klemmbereich 1,5 - 2,5 mm², Einzelkontakte |