product data sheet

item no. 0D.S07.4027.0

insert bridge IVB WTN 6-10 IN

insert bridge IVB WTN 6-10 IN modular spacing 8 mm, insulated yes, number of poles 10, color grey, height 24.2 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



item no.	0D.S07.4027.0
EAN	4049088723483
order unit	100 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

color	grey
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	78.5 mm
length	3.2 mm
modular spacing	8 mm
number of bridged clamps	10
mounting method	screwable
insulated	yes
model	cross connector
height	24.2 mm

technical drawing







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S07.3227.0	2	IVB WTN 6-2 IN	grau / grey	200
0D.S07.3327.0	3	IVB WTN 6-3 IN	grau / grey	
0D.S07.3427.0	4	IVB WTN 6-4 IN	grau / grey	
0D.S07.3527.0	5	IVB WTN 6-5 IN	grau / grey	100
0D.S07.4027.0	10	IVB WTN 6-10 IN	grau / grey	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 5:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	14.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S07.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE
connection plug

2025-11-17 16:14:37 1.000

01-QU-RD-32/21