product data sheet

item no. 0D.210.3227.5

# jumper bar IVB WTPN 10-2

jumper bar IVB WTPN 10-2 modular spacing 10 mm, insulated yes, number of poles 2, color red, height 36.3 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0




| | |
|---|---|
| item no. | 0D.210.3227.5 |
| EAN | 4049088718526 |
| order unit | 200 piece(s) |


## certificates / approvals


## technical data


**general**

| | |
|---|---|
| color | red |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 |
| width/grid dimension | 17.8 mm |
| length | 4 mm |
| modular spacing | 10 mm |
| number of bridged clamps | 2 |
| mounting method | pluggable |
| insulated | yes |
| model | cross connector |
| height | 36.3 mm |

technical drawing




| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of poles P | Typ /type | Farbe /colour | VPE: packaging unit: |
|---|---|---|---|---|
| 0D.210.3227.5 | 2 | IVB WTPN 10-2 | rot / red | 200 |
| 0D.210.3327.5 | 3 | IVB WTPN 10-3 | rot / red | |
| 0D.210.3427.5 | 4 | IVB WTPN 10-4 | rot / red | 100 |
| 0D.210.3527.5 | 5 | IVB WTPN 10-5 | rot / red | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 17.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.210.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

# VERBINDUNGSSTECKER

jumper bar

wieland

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Confidentiality Class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-20 11:20:43 1.000

01-QU-RD-32/21