product data sheet

item no. 0D.204.5227.5

jumper bar IVB WTPN 4R6

jumper bar IVB WTPN 4R6 modular spacing 9.1 mm, insulated yes, number of poles 2, color red, height 30 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



item no.	0D.204.5227.5
EAN	4049088731693
order unit	100 piece(s)


certificates / approvals


technical data

general

color	red
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	14.8 mm
length	3.2 mm
modular spacing	9.1 mm
number of bridged clamps	2
mounting method	pluggable
insulated	yes
model	reducing connector
height	30 mm

technical drawing





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	08.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.204.5227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.204.5227.5	IVB WTPN 4R6	rot / red

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTECKER
connection plug

2025-11-26 10:41:02 1.000

01-QU-RD-32/21