
product data sheet

item no. 0G.202.7156.0

marking plate WMP 3.5-5.8 GP



item no.	0G.202.7156.0
EAN	4049088733987
order unit	22 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general

color	white
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	5.8 mm
length	106 mm
material	plastic
imprint	none
modular spacing	3.5 mm
mounting method	snap-on
height	55.4 mm
imprint	none


general

color	white

technical drawing



1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0G.202.7156.0	WMP 3.5-5.8 GP	weiß / white

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	07.05.2026	Hollet

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0G.202.7156.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: MARKIERUNGSPLATTE
marking plate

wieland

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved | Vertraulichkeitsklasse: / Confidentiality Class: Vertraulich / confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2026-05-07 11:30:12 1.000

01-QU-RD-32/21