product data sheet

item no. 0D.200.7355.0

marking tag carrier ZS 1246

marking tag carrier ZS 1246 modular spacing 12.15 mm, length 46.5 mm, height 37 mm, material plastic, color grey, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



item no.	0D.200.7355.0
EAN	4049088731532
order unit	100 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

color	grey
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	12.15 mm
length	46.5 mm
material	plastic
modular spacing	12.15 mm
height	37 mm


general

color	grey

accessories

item no.	type	description
0D.202.7281.0	marking strips WML 9.8/60	marking strips WML 9.8/60 material plastic, color white, length 230 mm, height 15.1 mm, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0

technical drawing



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.200.7355.0	ZS 1246	transparent

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG — www.wieland-electric.com / eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Tag/Date | Name

gezeichnet / drawn: 30.10.2025 Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.200.7355.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title: BEZ_SCHILDTRAEGER — marking tag carrier

wieland

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-02 17:19:20 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentiality class: Vertraulich / confidential
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig