product data sheet

item no. 0D.S50.1155.0

partition TW 002 WRTN

partition inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0, type of end plate no, thickness 2 mm, length 151.5 mm, color grey



| | |
|---|---|
| item no. | 0D.S50.1155.0 |
| EAN | 4049088730290 |
| order unit | 20 piece(s) |


certificates / approvals

technical data

**general**

| | |
|---|---|
| color | grey |
| type of end plate | no |
| thickness | 2 mm |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 |
| width/grid dimension | 2 mm |
| length | 151.5 mm |
| material | plastic |
| mounting method | DIN rail (top hat rail) |
| height | 73.9 mm |

technical drawing




| Bestell-Nr. /order no. | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|
| 0D.S50.1155.0 | TW 002 WRTN | grau / grey |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 30.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S50.1155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title: TRENNWAND
partition plate

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-01 14:16:32 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig