product data sheet

item no. 0D.206.2255.0

end plate APWTPN 6 D2/2

end plate inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0, type of end plate yes, thickness 2 mm, length 91.4 mm, color grey



item no.	0D.206.2255.0
EAN	4049088719554
order unit	100 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general


color	grey
type of end plate	yes
thickness	2 mm
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	2 mm
length	91.4 mm
material	plastic
height	41 mm


technical drawing

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).							ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed				1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
	/	Werkstoff / Material			Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index
	/			gezeichnet drawn	15.10.2025	Eichhorn N.	T	0D.206.2255.0 13K	
	/	Maßstab / Scale 2:1		Elektronische Freigabe Electronic Release			Maße in mm / Dimensions are in mm		
	/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:					
	/	wieland		Type	Benennung/Title ABSCHLUSSPLATTE end plate				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision							

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.206.2255.0	APWTPN 6 D2/2	grau / grey
0D.206.2255.7	APWTPN 6 D2/2 GN	grün / green