
product data sheet

item no. 0D.S37.3427.0

# jumper bar IVB WTN 35-4 S

jumper bar IVB WTN 35-4 S modular spacing 16 mm, insulated yes, number of poles 4, color grey, height 35.4 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



| | |
|---|---|
| item no. | 0D.S37.3427.0 |
| EAN | 4049088732072 |
| order unit | 50 piece(s) |


## certificates / approvals


## technical data


**general**

| | |
|---|---|
| color | grey |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 |
| width/grid dimension | 58 mm |
| length | 9.9 mm |
| modular spacing | 16 mm |
| number of bridged clamps | 4 |
| mounting method | screwable |
| insulated | yes |
| model | cross connector |
| height | 35.4 mm |

technical drawing




| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of pole P | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|---|
| 0D.S37.3227.0 | 2 | IVB WTN 35-2 S | grau / grey |
| 0D.S37.3327.0 | 3 | IVB WTN 35-3 S | grau / grey |
| 0D.S37.3427.0 | 4 | IVB WTN 35-4 S | grau / grey |
| 0D.S37.3527.0 | 5 | IVB WTN 35-5 S | grau / grey |
| 0D.S37.3627.0 | 6 | IVB WTN 35-6 S | grau / grey |
| 0D.S37.3727.0 | 7 | IVB WTN 35-7 S | grau / grey |
| 0D.S37.3827.0 | 8 | IVB WTN 35-8 S | grau / grey |
| 0D.S37.3927.0 | 9 | IVB WTN 35-9 S | grau / grey |
| 0D.S37.4027.0 | 10 | IVB WTN 35-10 S | grau / grey |

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 29.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S37.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTEG
jumper bar

2025-12-02 10:50:44 1.000

01-QU-RD-32/21