Produktdatenblatt

Art. Nr. 07.312.7255.0

Trennwand TWFN 2,5 D2/2/35

Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 D2/2..., Farbe: grau



Art. Nr.	07.312.7255.0
EAN	4015573715929
Bestelleinheit	10 Stück


Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Ausführung Abschlussplatte	nein
Ausführung Zwischenplatte	ja
Stärke	1,5 mm
Rastbar	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Länge	80,4 mm

Technische Zeichnung



Teile-Nr./part-no.	Farbe/colour	Typ/type
07.312.7255.0	grau/grey	TWFN 2,5 D2/2/35
07.312.7255.6	blau/blue	TWFN 2,5 D2/2/35 BLAU

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

	Tag/Date	Name
2003		
gezeichnet / drawn	03.08.	Schmitt J.
geprüft / checked	-	-
Normgepr. / Stand. check	-	-

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Oll./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Maße in mm/Dimensions are in mm

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 07.312.7255.0 01K Index

Type

Benennung/Title

TRENNWAND

fasis PRO

partition plate

wieland

Elektrische Verbindungen

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung/Revision

07312725501K_4 CADW1042 Schmitt 2006-08-03T10:50:28 1.000

QU-PEM-08/91