
product data sheet

item no. 0D.S36.3927.0

insert bridge IVB WTN 35-9 IN

insert bridge IVB WTN 35-9 IN modular spacing 16 mm, insulated yes, number of poles 9, color grey, height 34 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



item no.	0D.S36.3927.0
EAN	4049088732041
order unit	100 piece(s)


certificates / approvals


technical data


general

color	grey
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	140.5 mm
length	4.5 mm
modular spacing	16 mm
number of bridged clamps	9
mounting method	screwable
insulated	yes
model	cross connector
height	34 mm

technical drawing







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S36.3227.0	2	IVB WTN 35-2 IN	grau / grey	a
0D.S36.3327.0	3	IVB WTN 35-3 IN	grau / grey	
0D.S36.3427.0	4	IVB WTN 35-4 IN	grau / grey	
0D.S36.3527.0	5	IVB WTN 35-5 IN	grau / grey	
0D.S36.3627.0	6	IVB WTN 35-6 IN	grau / grey	100
0D.S36.3727.0	7	IVB WTN 35-7 IN	grau / grey	
0D.S36.3827.0	8	IVB WTN 35-8 IN	grau / grey	
0D.S36.3927.0	9	IVB WTN 35-9 IN	grau / grey	
0D.S36.4027.0	10	IVB WTN 35-10 IN	grau / grey	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Maßstab / Scale 2:1

Werkstoff / Material

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S36.3227.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	19.11.2025 /

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE
connection plug