
product data sheet

item no. 0D.S43.6055.9

cover ADWRTN 120 OR

cover ADWRTN 120 OR length 118.8 mm, height 34.5 mm, material plastic, color orange, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



item no.	0D.S43.6055.9
EAN	4049088730221
order unit	8 piece(s)


certificates / approvals


technical data


general

color	orange
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	41.6 mm
length	118.8 mm
material	plastic
height	34.5 mm

technical drawing







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S43.6055.0	ADWRTN 120	grau / grey
0D.S43.6055.1	ADWRTN 120 SW	schwarz / black
0D.S43.6055.5	ADWRTN 120 RT	rot / red
0D.S43.6055.6	ADWRTN 120 BL	blau / blue
0D.S43.6055.7	ADWRTN 120 GN	grün / green
0D.S43.6055.8	ADWRTN 120 GE	gelb / yellow
0D.S43.6055.9	ADWRTN 120 OR	orange / orange

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S43.6055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

wieland

Type

Benennung/Title: ABDECKUNG
cover

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-12-02 11:06:36 1.000

01-QU-RD-32/21