
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.ST3.4027.0

Einlegebrücke IVB WTN 2.5-10 TS15

Einlegebrücke IVB WTN 2.5-10 TS15 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe grau, Höhe 16,5 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.ST3.4027.0
EAN	4049088724237
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	50,5 mm
Länge	2,4 mm
Rastermaß	5,1 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	10
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Ausführung	Querverbinder
Höhe	16,5 mm


Technische Zeichnung

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.ST3.3227.0	2	IVB WTN 2.5-2 IN TS15	grau / grey	250
0D.ST3.3327.0	3	IVB WTN 2.5-3 IN TS15	grau / grey	200
0D.ST3.3427.0	4	IVB WTN 2.5-4 IN TS15	grau / grey	
0D.ST3.3527.0	5	IVB WTN 2.5-5 IN TS15	grau / grey	100
0D.ST3.4027.0	10	IVB WTN 2.5-10 IN TS15	grau / grey	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	08.10.2025	Eichhorn N.
Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 0D.ST3.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE

connection plug

wieland

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision

2025-11-17 14:10:09 1.000

01-QU-RD-32/21