product data sheet

item no. 0D.216.5127.5

jumper bar IVB WTPN 2.5R16

jumper bar IVB WTPN 2.5R16 modular spacing 10.7 mm, insulated yes, number of poles 2, color red, height 37 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



item no.	0D.216.5127.5
EAN	4049088718618
order unit	100 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general


color	red
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	16.5 mm
length	3.8 mm
modular spacing	10.7 mm
number of bridged clamps	2
mounting method	pluggable
insulated	yes
model	reducing connector
height	37 mm


technical drawing

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	16.05.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.216.5127.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTECKER
jumper bar

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl /number of poles	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.216.5127.5	2	IVB WTPN 2.5R16	rot / red	100