
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S36.3927.0

Einlegebrücke IVB WTN 35-9 IN

Einlegebrücke IVB WTN 35-9 IN Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 9, Farbe grau, Höhe 34 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S36.3927.0
EAN	4049088732041
Bestelleinheit	100 Stück


Zulassungen


Technische Daten


Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	140,5 mm
Länge	4,5 mm
Rastermaß	16 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	9
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Ausführung	Querverbinder
Höhe	34 mm

Technische Zeichnung







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S36.3227.0	2	IVB WTN 35-2 IN	grau / grey	a
0D.S36.3327.0	3	IVB WTN 35-3 IN	grau / grey	
0D.S36.3427.0	4	IVB WTN 35-4 IN	grau / grey	
0D.S36.3527.0	5	IVB WTN 35-5 IN	grau / grey	
0D.S36.3627.0	6	IVB WTN 35-6 IN	grau / grey	100
0D.S36.3727.0	7	IVB WTN 35-7 IN	grau / grey	
0D.S36.3827.0	8	IVB WTN 35-8 IN	grau / grey	
0D.S36.3927.0	9	IVB WTN 35-9 IN	grau / grey	
0D.S36.4027.0	10	IVB WTN 35-10 IN	grau / grey	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Maßstab / Scale 2:1

Werkstoff / Material

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S36.3227.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	19.11.2025 /	

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE
connection plug

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-19 10:26:19 1.000

01-QU-RD-32/21