Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.904.1155.0

Widerstandsabgleichklemme 9785U/50 KOHM/V0

Widerstandsabgleichklemme, 50 kOhm, mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 12 mm, Fa rbe grau

Art. Nr.	57.904.1155.0
EAN	4015573605619
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein
Bauelementetyp	Potentiometer
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hut-/G-Schiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	49 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	2,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
07.253.0227.0	Verbindungskamm VB 9786 2	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ 9786 ..., 2 -polig
07.253.0327.0	Verbindungskamm VB 9786 3	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ 9786 ..., 3 -polig
07.253.0427.0	Verbindungskamm VB 9786 4	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ 9786 ..., 4 -polig
07.253.0527.0	Verbindungskamm VB 9786 5	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ 9786 ..., 5 -polig
07.253.0627.0	Verbindungskamm VB 9786 6	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ 9786 ..., 6 -polig