
Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.106.0155.0

Trenngrundklemme WKN 6 TK D

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	56.106.0155.0
EAN	4049088036040
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	6 mm²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	8 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	41 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	73,5 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	10 mm²

Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	10 mm²
Abisolierlänge	12 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	1,2 Nm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.282.6229.0	Verbindungssteg IVB WKN 6TK-2	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK..., 2 -polig
Z7.282.6329.0	Verbindungssteg IVB WKN 6TK-3	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK..., 3 -polig
Z7.282.6429.0	Verbindungssteg IVB WKN 6TK-4	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK..., 4 -polig
Z7.282.6529.0	Verbindungssteg IVB WKN 6TK-5	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK..., 5 -polig
Z7.282.6629.0	Verbindungssteg IVB WKN 6TK-6	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK..., 6 -polig
Z7.282.7229.0	Kurzschlussschieber IVS WKN 6 TK- 2	Kurzschlussschieber für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK, 2 -polig
Z7.282.7329.0	Kurzschlussschieber IVS WKN 6 TK- 3	Kurzschlussschieber für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK, 3 -polig
Z7.282.7429.0	Kurzschlussschieber IVS WKN 6 TK- 4	Kurzschlussschieber für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK, 4 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.312.0453.0	Trennwand TW 6 TK	Trennwand für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK..., Farbe: grau
07.313.1755.0	Abschlussplatte APN 6 TK	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK..., Farbe: grau
04.242.8053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 8 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 AL / 8…, 10 Schilder pro Streifen, Farbe: blau, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter