
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S18.3327.0

# Verbindungssteg IVB WTN 16-3 S

Verbindungssteg IVB WTN 16-3 S Rastermaß 12 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 28 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 0D.S18.3327.0 |
| EAN | 4049088731945 |
| Bestelleinheit | 50 Stück |


## Zulassungen


## Technische Daten


**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 33,5 mm |
| Länge | 9,4 mm |
| Rastermaß | 12 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 3 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 28 mm |

Technische Zeichnung




| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of pole P | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|---|
| 0D.S18.3227.0 | 2 | IVB WTN 16-2 S | grau / grey |
| 0D.S18.3327.0 | 3 | IVB WTN 16-3 S | grau / grey |
| 0D.S18.3427.0 | 4 | IVB WTN 16-4 S | grau / grey |
| 0D.S18.3527.0 | 5 | IVB WTN 16-5 S | grau / grey |
| 0D.S18.3627.0 | 6 | IVB WTN 16-6 S | grau / grey |
| 0D.S18.3727.0 | 7 | IVB WTN 16-7 S | grau / grey |
| 0D.S18.3827.0 | 8 | IVB WTN 16-8 S | grau / grey |
| 0D.S18.3927.0 | 9 | IVB WTN 16-9 S | grau / grey |
| 0D.S18.4027.0 | 10 | IVB WTN 16-10 S | grau / grey |

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 17.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S18.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTEG
jumper bar

2025-11-27 15:19:48 1.000

01-QU-RD-32/21