product data sheet

item no. 0D.200.7255.0

marking tag carrier ZS 0846

marking tag carrier ZS 0846 modular spacing 7.8 mm, length 46.5 mm, height 37 mm, material plastic, color grey, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



item no.	0D.200.7255.0
EAN	4049088731525
order unit	100 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

color	grey
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	7.8 mm
length	46.5 mm
material	plastic
modular spacing	7.8 mm
height	37 mm


general

color	grey

accessories

item no.	type	description
0D.202.7381.0	marking strips WML 7.4/60	marking strips WML 7.4/60 material plastic, color white, length 230 mm, height 11.4 mm, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0

technical drawing



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.200.7255.0	ZS 0846	transparent

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.200.7255.0 13K

Index

Maßstab / Scale: 2:1

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title
BEZ_SCHILDTRAEGER
marking tag carrier

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

2025-12-02 17:17:14 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig