product data sheet

item no. Z7.282.2927.0

insulated jumper bar IVBWK 6 - 9

Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WK ..., 9 -pole



item no.	Z7.282.2927.0
EAN	4015573157064
order unit	10 piece(s)

certificates / approvals


ATEX

technical data

general

color	yellow
modular spacing	7.95 mm
number of bridged clamps	9
mounting method	screwable
insulated	yes
model	cross connector

technical drawing



Teile-Nr. part nr.	Pol-zahl poles	L	l	Typ type
Z7.282.22MM.0	2	13,35	7,95	IVB WK 6-2
Z7.282.23MM.0	3	21,3	15,9	IVB WK 6-3
Z7.282.24MM.0	4	29,25	23,85	IVB WK 6-4
Z7.282.25MM.0	5	37,2	31,8	IVB WK 6-5
Z7.282.26MM.0	6	45,15	39,75	IVB WK 6-6
Z7.282.27MM.0	7	53,1	47,7	IVB WK 6-7
Z7.282.28MM.0	8	61,05	55,65	IVB WK 6-8
Z7.282.29MM.0	9	69	63,6	IVB WK 6-9
Z7.282.30MM.0	10	76,95	71,55	IVB WK 6-10
Z7.282.31MM.0	11	84,9	79,5	IVB WK 6-11
Z7.282.32MM.0	12	92,85	87,45	IVB WK 6-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur für gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document as well as the information it contains must not be reproduced, disclosed or utilized without explicit permission.

Freiraumtoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
/	Entworfen	07.03.	Treschan	T	Z7.282.2227.0 01K	
	Geprüft	-	-			
	Normgepr.	-	-	Ersatz für		
Datum / Blatt	Typ: IVB WK 6 -..		Benennung: VERBINDUNGSSTEG jumper bar			
Änderung						

wieland
Elektrische Verbindungen

Z7282227001 CAM028 treschan 07.03.2002 14:19:33 1.000