Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S06.3527.5

# Verbindungsstecker IVB WTN 6-5

Verbindungsstecker IVB WTN 6-5 Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 5, Farbe rot, Höhe 24,9 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 0D.S06.3527.5 |
| EAN | 4049088723360 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |


## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 36,8 mm |
| Länge | 2,7 mm |
| Rastermaß | 8 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 5 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 24,9 mm |

Technische Zeichnung




1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of poles P | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|---|
| 0D.S06.3227.5 | 2 | IVB WTN 6-2 | rot / red |
| 0D.S06.3327.5 | 3 | IVB WTN 6-3 | rot / red |
| 0D.S06.3427.5 | 4 | IVB WTN 6-4 | rot / red |
| 0D.S06.3527.5 | 5 | IVB WTN 6-5 | rot / red |
| 0D.S06.4027.5 | 10 | IVB WTN 6-10 | rot / red |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Maßstab / Scale 5:1

Werkstoff / Material

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 14.10.2025 | Eichhorn N. |
| Elektronische Freigabe Electronic Release | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S06.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title

# VERBINDUNGSSTECKER

connection plug

2025-11-26 15:17:40 1.000

01-QU-RD-32/21