Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.020.1053.0

Verteiler GST15I2V 2P1T W WS

gesis® MINI T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, kaskadierbar, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß



Art. Nr.	91.020.1053.0
EAN	4049088225307
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9016

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	nein
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	T-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,034 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	110 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	34,4 mm
Breite	18,1 mm
Höhe	29,5 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
07.418.9153.1	Tragplatte GST15 h-/H-VT	gesis®-Montageplatte für GST15 h- und H-Verteiler. Zur Befestigung an tragfähigen, geraden Flächen. Befestigung an Kabelrinnen mit den angespritzten Spreiznieten; liegende Verteilermontage; Farbe schwarz

Technische Zeichnung

