product data sheet

item no. 0D.206.2155.0

end plate APWTPN 6 D1/2

end plate inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0, type of end plate yes, thickness 2 mm, length 74.6 mm, color grey



item no.	0D.206.2155.0
EAN	4049088718366
order unit	100 piece(s)


certificates / approvals


technical data

general


color	grey
type of end plate	yes
thickness	2 mm
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	2 mm
length	74.6 mm
material	plastic
height	41.5 mm
halogen free	yes

technical drawing





1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	13.05.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.206.2155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.206.2155.0	APWTPN 6 D1/2	grau / grey
0D.206.2155.7	APWTPN 6 D1/2 GN	grün / green

wieland

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE
end plate

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2025-11-26 14:22:24 1.000

01-QU-RD-32/21