Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.206.3227.5

Verbindungsstecker IVB WTPN 6-2

Verbindungsstecker IVB WTPN 6-2 Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 30,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.206.3227.5
EAN	4049088718403
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	14,5 mm
Länge	3,2 mm
Rastermaß	8 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Verbindungskamm
Höhe	30,3 mm


Technische Zeichnung

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour
0D.206.3227.5	2	IVB WTPN 6-2	rot / red
0D.206.3327.5	3	IVB WTPN 6-3	rot / red
0D.206.3427.5	4	IVB WTPN 6-4	rot / red
0D.206.3527.5	5	IVB WTPN 6-5	rot / red
0D.206.4027.5	10	IVB WTPN 6-10	rot / red

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Maßstab / Scale 2:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	15.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.206.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title
VERBINDUNGSSTECKER
connection plug

2025-11-26 14:31:52 1.000

01-QU-RD-32/21