Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.203.5227.5

Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 50

Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 50 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 50, Farbe rot, Höhe 10,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.203.5227.5
EAN	4049088731631
Bestelleinheit	20 Stück


Zulassungen


Technische Daten

Allgemein

Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	50 mm
Länge	2,15 mm
Rastermaß	5,1 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	6
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Verbindungskamm
Höhe	10,7 mm
Halogenfrei	ja

Technische Zeichnung





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.203.5227.5 13K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title
VERBINDUNGSSTECKER
jumper bar

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	16.04.2026 /
Änderung / Revision	

wieland

Bestell-Nr. /order no.	Länge L /lenght L	Typ /type	Farbe /colour
0D.203.5227.5	50	IVB WTPN 2.5 50	rot / red
0D.203.5327.5	500	IVB WTPN 2.5 500	rot / red

2026-04-16 10:09:01 1.000

01-QU-RD-32/21