product data sheet

item no. 0D.S03.6555.8

cover ADWTN 2.5 SC Y

cover ADWTN 2.5 SC Y length 20 mm, height 5.5 mm, material plastic, color yellow, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0

item no.	0D.S03.6555.8
EAN	4049088723018
order unit	100 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

color	yellow
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	25.2 mm
length	20 mm
material	plastic
height	5.5 mm

technical drawing







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S03.6555.2	ADWTN 2.5 SC	weiß / white	100
0D.S03.6555.8	ADWTN 2.5 SC Y	gelb / yellow	

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S03.6555.2 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

ABDECKUNG
end plate

2025-11-20 12:52:51 1.000

01-QU-RD-32/21