
Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.903.7055.6

# Distanzstück WTPN 2.5 01CBL

Distanzstück WTPN 2.5 01CBL Länge 13,1 mm, Höhe 16,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe blau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 5D.903.7055.6 |
| EAN | 4049088732300 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |


## Zulassungen


## Technische Daten


**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 5,08 mm |
| Länge | 13,1 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 16,5 mm |

Technische Zeichnung




| Bestell-Nr. /order no. | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|
| 5D.903.7055.5 | WTPN 2.5 01CRT | rot/ red |
| 5D.903.7055.6 | WTPN 2.5 01CBL | blau/ blue |
| 5D.903.9255.0 | WTPN 2.5 01CPE | grün-gelb/ green-yellow |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 13.11.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.903.7055.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title: DISTANZSTUECK
spacer

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-03 09:49:14 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig