
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S70.3327.0

Verbindungssteg VB WRTN 70-3



Verbindungssteg VB WRTN 70-3 Rastermaß 32 mm, Isoliert nein, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 3 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0

Art. Nr.	0D.S70.3327.0
EAN	4049088727412
Bestelleinheit	20 Stück


Zulassungen


Technische Daten

Allgemein


Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	21 mm
Länge	85 mm
Rastermaß	32 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Montageart	schraubbar
Isoliert	nein
Ausführung	Verbindungskamm
Höhe	3 mm

Technische Zeichnung





1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With JE marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Maßstab / Scale: 2:1

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S70.3327.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type
0D.S70.3327.0	VB WRTN 70-3

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTEG

jumper bar

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision

2025-12-04 08:49:00 1.000

01-QU-RD-32/21