Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S42.3327.0

Einlegebrücke IVB WTN 240-3 IN

Einlegebrücke IVB WTN 240-3 IN Rastermaß 36 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 44,4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S42.3327.0
EAN	4049088724015
Bestelleinheit	50 Stück


Zulassungen


Technische Daten

Allgemein


Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	100,8 mm
Länge	50 mm
Rastermaß	36 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Ausführung	Querverbinder
Höhe	44,4 mm

Technische Zeichnung





1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S42.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: EINLEGEBRUECKE
connection plug

wieland

Index | Datum / Blatt
Date / Sheet
Änderung / Revision

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S42.3227.0	2	IVB WTN 240-2 IN	grau / grey	50
0D.S42.3327.0	3	IVB WTN 240-3 IN	grau / grey	50

2025-11-17 14:01:33 1.000

01-QU-RD-32/21