
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S37.3427.0

# Verbindungssteg IVB WTN 35-4 S

Verbindungssteg IVB WTN 35-4 S Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe grau, Höhe 35,4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 0D.S37.3427.0 |
| EAN | 4049088732072 |
| Bestelleinheit | 50 Stück |


## Zulassungen


## Technische Daten


**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 58 mm |
| Länge | 9,9 mm |
| Rastermaß | 16 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 4 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 35,4 mm |

Technische Zeichnung




| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of pole P | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|---|
| 0D.S37.3227.0 | 2 | IVB WTN 35-2 S | grau / grey |
| 0D.S37.3327.0 | 3 | IVB WTN 35-3 S | grau / grey |
| 0D.S37.3427.0 | 4 | IVB WTN 35-4 S | grau / grey |
| 0D.S37.3527.0 | 5 | IVB WTN 35-5 S | grau / grey |
| 0D.S37.3627.0 | 6 | IVB WTN 35-6 S | grau / grey |
| 0D.S37.3727.0 | 7 | IVB WTN 35-7 S | grau / grey |
| 0D.S37.3827.0 | 8 | IVB WTN 35-8 S | grau / grey |
| 0D.S37.3927.0 | 9 | IVB WTN 35-9 S | grau / grey |
| 0D.S37.4027.0 | 10 | IVB WTN 35-10 S | grau / grey |

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 29.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S37.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

# VERBINDUNGSSTEG

jumper bar

2025-12-02 10:50:44 1.000

01-QU-RD-32/21