Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S16.1155.0

Trennwand TW 001 WRTN

Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 50,2 mm, Farbe grau



Art. Nr.	0D.S16.1155.0
EAN	4049088726873
Bestelleinheit	100 Stück


Zulassungen


Technische Daten

Allgemein


Farbe	grau
Ausführung Abschlussplatte	nein
Stärke	2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	2 mm
Länge	50,2 mm
Werkstoff	Kunststoff
Montageart	Hutschiene
Höhe	51,3 mm

Technische Zeichnung





1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S16.1155.0	TW 001 WRTN	grau / grey

Maßstab / Scale	2:1
Werkstoff / Material	
Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²
Ersatz für / Replacement for:	
Type	
Benennung/Title	TRENNWAND partition plate
Zeichnung Nr. / Drawing No.	0D.S16.1155.0 13K
Index	
gezeichnet / drawn	30.10.2025 Eichhorn N.
Elektronische Freigabe / Electronic Release	
Maße in mm / Dimensions are in mm	

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentially class
Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig