
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S13.3227.5

Verbindungsstecker IVB WTN 2.5P2

Verbindungsstecker IVB WTN 2.5P2 Rastermaß 10 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 20,28 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S13.3227.5
EAN	4049088723711
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	14,1 mm
Länge	2,7 mm
Rastermaß	10 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Verbindungskamm
Höhe	20,28 mm


Technische Zeichnung


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S13.3227.5	2	IVB WTN 2.5P2	rot / red	100
0D.S13.3327.5	3	IVB WTN 2.5P3	rot / red	
0D.S13.3427.5	4	IVB WTN 2.5P4	rot / red	
0D.S13.3527.5	5	IVB WTN 2.5P5	rot / red	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.09.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S03.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTECKER
connection plug

2025-11-20 13:07:49 1.000

01-QU-RD-32/21