Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.021.5453.0

Flachleitungsadapter GST15I2I B1H PB02

gesis® NRG Flachleitungsadapter GST15i2; Farbe der Kodierung: Pastellblau; 250 V; 6 A; IP20; zum Abgriff des Signals der Kombi-Flachleitung BASIC+SIGNAL mit ungeschirmtem Bus; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5 ohne Schirm.



Art. Nr.	91.021.5453.0
EAN	4049088336812
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	6 A
Schutzart (IP)	IP40
Mechanische Codierung Code	Code 2
Polkennzeichnung	D1, D2
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Gehäusefarbe	schwarz
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)

Technische Daten

Bemessungsstrom	6 A
Polzahl	2
Schutzart (IP)	IP40
Ausführung	Abgriff
Art der integrierten Schaltung	ohne
Polkennzeichnung	D1, D2
Mechanische Codierung	Code 2
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Gehäusefarbe	schwarz
Transparent	nein
Art der Verriegelung	ohne
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil	100 °C
Brandlast	0,095 kWh/St
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Phasenwahl	nein

Ausführung

Ausführung	Abgriff

Werkstoff

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,095 kWh/St

Technische Zeichnung

