Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S04.5327.5

Verbindungsstecker IVB WTN 4R16

Verbindungsstecker IVB WTN 4R16 Rastermaß 9,8 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 29,9 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S04.5327.5
EAN	4049088723162
Bestelleinheit	100 Stück


Zulassungen


Technische Daten

Allgemein

Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	15,2 mm
Länge	3,6 mm
Rastermaß	9,8 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Reduzierverbinder
Höhe	29,9 mm

Technische Zeichnung





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	09.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S04.5327.5 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S04.5327.5	IVB WTN 4R16	rot / red

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	23.12.2025 /	

wieland

Type

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTECKER
connection plug

2025-12-23 13:47:42 1.000

01-QU-RD-32/21