
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S43.6155.0

Abdeckung ADWRTN 120 M10/12

Abdeckung ADWRTN 120 M10/12 Länge 118,8 mm, Höhe 34,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94



Art. Nr.	0D.S43.6155.0
EAN	4049088727283
Bestelleinheit	100 Stück


Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	41,6 mm
Länge	118,8 mm
Werkstoff	Kunststoff
Höhe	34,5 mm

Technische Zeichnung



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S43.6155.0	ADWRTN 120 M10/12	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG — www.wieland-electric.com / eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Maßstab / Scale: 1:1

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S43.6155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm² | Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABDECKUNG / cover

wieland

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-02 12:57:22 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved | Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich / confidential

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig