
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S43.6055.9

## Abdeckung ADWRTN 120 OR

Abdeckung ADWRTN 120 OR Länge 118,8 mm, Höhe 34,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 0D.S43.6055.9 |
| EAN | 4049088730221 |
| Bestelleinheit | 8 Stück |


## Zulassungen


## Technische Daten

**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 41,6 mm |
| Länge | 118,8 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 34,5 mm |

Technische Zeichnung




1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

| Bestell-Nr. /order no. | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|
| 0D.S43.6055.0 | ADWRTN 120 | grau / grey |
| 0D.S43.6055.1 | ADWRTN 120 SW | schwarz / black |
| 0D.S43.6055.5 | ADWRTN 120 RT | rot / red |
| 0D.S43.6055.6 | ADWRTN 120 BL | blau / blue |
| 0D.S43.6055.7 | ADWRTN 120 GN | grün / green |
| 0D.S43.6055.8 | ADWRTN 120 GE | gelb / yellow |
| 0D.S43.6055.9 | ADWRTN 120 OR | orange / orange |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 29.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S43.6055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

ABDECKUNG
cover

2025-12-02 11:06:36 1.000

01-QU-RD-32/21