
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S03.3427.5

Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-4

Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-4 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S03.3427.5
EAN	4049088722929
Bestelleinheit	200 Stück


Zulassungen


Technische Daten

Allgemein

Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	19,2 mm
Länge	2,9 mm
Rastermaß	5,1 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	4
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Verbindungskamm
Höhe	20,3 mm

Technische Zeichnung







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S03.3227.5	2	IVB WTN 2.5-2	rot / red	250
0D.S03.3327.5	3	IVB WTN 2.5-3	rot / red	200
0D.S03.3427.5	4	IVB WTN 2.5-4	rot / red	
0D.S03.3527.5	5	IVB WTN 2.5-5	rot / red	100
0D.S03.4027.5	10	IVB WTN 2.5-10	rot / red	
0D.S03.5027.5	20	IVB WTN 2.5-20	rot / red	

(a)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.09.2025	Eichhorn N.
Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S03.3227.5 13K | Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTECKER
connection plug

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	19.11.2025 /

Änderung / Revision

wieland

2025-11-19 10:29:53 1.000

01-QU-RD-32/21