
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S02.5127.5

Verbindungsstecker IVB WTN 1.5-80

Verbindungsstecker IVB WTN 1.5-80 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 80, Farbe rot, Höhe 13,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S02.5127.5
EAN	4049088722851
Bestelleinheit	10 Stück


Zulassungen


Technische Daten


Allgemein

Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	406,7 mm
Länge	2,4 mm
Rastermaß	5,1 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	80
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Verbindungskamm
Höhe	13,7 mm

Technische Zeichnung







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	07.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S02.5127.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTECKER
jumper bar

wieland

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S02.5127.5	80	IVB WTN 1.5-80	rot / red	10

2025-11-20 12:13:07 1.000

01-QU-RD-32/21