Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.216.3227.5

Verbindungsstecker IVB WTPN 16-2

Verbindungsstecker IVB WTPN 16-2 Rastermaß 12 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 38,9 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.216.3227.5
EAN	4049088718601
Bestelleinheit	100 Stück


Zulassungen


Technische Daten

Allgemein

Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	20,5 mm
Länge	5,35 mm
Rastermaß	12 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Verbindungskamm
Höhe	38,9 mm

Technische Zeichnung





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	16.05.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.216.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTECKER
jumper bar

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.216.3227.5	2	IVB WTPN 16-2	rot / red	100

2025-11-20 11:30:55 1.000

01-QU-RD-32/21