
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.204.4027.5

Verbindungsstecker IVB WTPN 4-10

Verbindungsstecker IVB WTPN 4-10 Rastermaß 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe rot, Höhe 23 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.204.4027.5
EAN	4049088707179
Bestelleinheit	100 Stück


Zulassungen


Technische Daten


Allgemein

Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	59,4 mm
Länge	3 mm
Rastermaß	6,1 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	10
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Verbindungskamm
Höhe	23 mm

Technische Zeichnung







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour
0D.204.3227.5	2	IVB WTPN 4-2	rot / red
0D.204.3327.5	3	IVB WTPN 4-3	rot / red
0D.204.3427.5	4	IVB WTPN 4-4	rot / red
0D.204.3527.5	5	IVB WTPN 4-5	rot / red
0D.204.4027.5	10	IVB WTPN 4-10	rot / red
0D.204.5027.5	20	IVB WTPN 4-20	rot / red

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale 5:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	10.02.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T 0D.204.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title
VERBINDUNGSSTECKER
connection plug

wieland

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-26 10:37:56 1.000

01-QU-RD-32/21