
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.203.0255.0

Endklammer WEFN 2.5 B PE

Endklammer WEFN 2.5 B PE Länge 68,5 mm, Höhe 43,5 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja



Art. Nr.	0D.203.0255.0
EAN	4049088731594
Bestelleinheit	10 Stück


Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	10,16 mm
Länge	68,5 mm
Montageart	Hutschiene
Höhe	43,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja


Technische Zeichnung



Hutschiene EN 60715-35x7,5
/mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
/mounting rail EN 60715-35x15





1:1

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.203.0255.0	WEFN 2.5 B PE	grün-gelb/green-yellow	10

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Tag/Date | Name
gezeichnet drawn: 24.10.2025 Burger

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.203.0255.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

ENDKLAMMER

End bracket

wieland

Index | Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-11-20 09:26:45 1.000

01-QU-RD-32/21